

**Honeywell****Kesztyű pár Perfect Poly® Skin, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094250 8
GTIN	3603835501369
Árucikk kategória	09A

**Leírás****Kivitel:**

Perfect Poly® Skin. Különösen finom tapintásérzetű és szorosan illeszkedő kesztyű jó fogásbiztonsággal, kényelemmel és ellenálló képességgel. **Szilikonmentes.**

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Bevonat anyaga	PU
Szellőzés	nagyon jó
Gyártó jelölése	Perfect Poly Skin
Olajos fogás	mérsékelt
Kesztyűméret	8
Szilikonmentes	igen

DMF mentes	nem
Hővédelem	nem alkalmas
Tapintási érzet	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3111X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	220 - 260 mm
Festék	szürke / kék
Súly	14-20 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk