

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-619, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094262 9
GTIN	10076490481121
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® sorozat. Rendkívül vékony, mégis robusztus kesztyű a **18-as fonalsűrűségű** kötéstechnikának köszönhetően. Különösen alkalmas könnyű, nagy pontosságú szerelési munkákhoz, elektromotorok végszereléséhez, légkondicionáló berendezésekhez, kábelkötegekhez.

HyFlex® 11-619. Az ütőérig érő bevonattal

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Kötéstechológia: 18G

Festék: Fehér

Műszaki leírás

Tapintási érzet	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt

Hővédelem	nem alkalmas
Olajos fogás	jó
Súly	7,4 g
DMF mentes	nem
Kesztyűméret	9
Illeszkedés	nagyon jó
Szellőzés	nagyon jó
Bevonat anyaga	PU
Szilikonmentes	nem
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
EN 388:2016	2121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	Fehér
Kötéstechnológia	18G
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk