

Garant**CNMG 190624, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 190624 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	2,4 mm
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz