


**Garant****SNMM 120412, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMM 120412 HB7140-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm  
Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Előtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VR
Fő felhasználás	M
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	1,2 mm

Fogásmélység a <sub>p</sub>	2 - 12 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 120412
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz