

Garant**SNMG 150608, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 150608 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7140-1

Fogásmélység a _p	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150608
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz