

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min

Sarokrídusz	1,2 mm
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz