


**Garant****CNMM 160616, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 160616 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 210 m/min
Fogásmélység $a_p$	2 - 8 mm
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	VR
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz