


Garant**CNMM 160624, Típus: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 160624 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VR
Fogásmélység a_p : 2 - 8 mm
Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VR
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fogásmélység a _p	2 - 8 mm
Minőség	HB7120-1
Váltólapka ISO kód	CNMM 160624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz