

Garant**CNMG 190616, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 190616 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7120-1
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Forgácstörő	VM

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz