

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Szárméret	32 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Szorítóköröm	259038 2
Teljes hossz L	170 mm
Alátétlapka	259031 39
Kés ISO kódja	MVJNR/L 3225P16
Csavar alátétlapkához	259025 3
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500