


Garant**SNMG 190616, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190616 HB7120-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	1,6 mm

Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz