

Garant**CNMG 190616, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 190616 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VG
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7120-1
Sarokrádiusz	1,6 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz