


**Garant****CNMM 190616, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 190616 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Előtolás $f$	0,2 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység $a_p$	2 - 8 mm
Forgácstörő	VR
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz