


Garant**CNMM 190624, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 190624 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VR
Fogásmélység a_p : 2 - 8 mm
Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min
Forgácstörő	VR
Fogásmélység a_p	2 - 8 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídusz	2,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz