

**Garant****CNMG 190624, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 190624 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	2,4 mm
Forgácstörő	VG
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M

Fogásmélység a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz