


Garant**SNMG 190624, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190624 HB7120-1 Sarokrádiusz: 2,4 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VG

Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz