

Garant**CNMG 190624, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 190624 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 210 m/min

Forgácstörő	VG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz