


Garant**CNMM 120416, Típus: HB7120-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 120416 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VR
Fogásmélység a_p : 2 - 8 mm
Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	2 - 8 mm
Forgácstörő	VR
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	1,6 mm
Váltólapka ISO kód	CNMM 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz