


**Garant****SNMG 150608, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 251230 HB7120-1 |
| GTIN              | 4045197928153   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

SNMG 150608 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

|  |                    |
|--|--------------------|
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm             |
| Fő felhasználás                            | M                  |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 4 mm         |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 80 - 260 m/min     |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,4 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos         |
| Minőség                                    | HB7120-1           |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő                    | VM                        |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás                  |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | SNMG 150608               |
| Cserék / élek száma            | 8                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |