

ROLLER**„Arcus“ csőhajlító szegmensekkel, dobozban, Külső cső Ø-höz: 12-22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Árucikk kategória	84C

Leírás**Kivitel:**

A hajlító szegmensek és a csúszósaruk **üvegszál erősítéses poliamidból** állnak, vagyis nagyon ellenállóképesek és ezzel egyidejűleg könnyűek. A különböző cső Ø-k hajlító szegmensei cserélhetőek. A csőhajlító használható satuban rögzítve, vagy szabadon, kézben.

Felhasználás:

Mind lágy, mind kemény vörösréz csövek, hőszigetelt vörösrézcsövek, acélcsövek, valamint alumínium és rozsdamentes acél csövek hajlításához 10 – 22 mm külső átmérő méretben (rozsdamentes acél csöveknél 12 – 18 mm). Hajlítási szög max. 180°. (Csövek max. falvastagsága 1,5 mm, lágy vörösréz esetén 3 mm, rozsdamentes acél esetén 1,5 mm.)

Tartalma:

Csőhajlító: 1 db

1-1 hajlítószegmens külső cső Ø-höz: 12; 15; 18; 22 mm

1-1 csúszósaru külső cső Ø-höz: 12; 15; 18; 22 mm

Tartalom:

Tartalmaz edzett acél hajlító-hajtást, csapot, 4 hajlító szegmenst, 4 csúszósarut és speciális hajlítópray-t acéllemez dobozban.

Műszaki leírás

Csúszósaruk száma	4
-------------------	---

Hajlítószegmensek száma	4
Csőhajlító eszközök száma	1
Külső cső Ø-höz	12; 15; 18; 22 mm
Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Csomagolás	Acéllemez doboz
Maximális hajlítási szög	180 fok
Hajlítószegmens anyaga	Üvegszál erősítésű poliamid
Csúszósaru anyaga	Üvegszál erősítésű poliamid
Termék fajtája	Hajlítókészülék

Tartozék

Hajlító szegmens Külső cső Ø-höz 18 mm	822110 18
Csúszósaru Külső cső Ø-höz 18 mm	822120 18
Hajlító szegmens Külső cső Ø-höz 22 mm	822110 22
Csúszósaru Külső cső Ø-höz 15 mm	822120 15