

**Garant****DNMG 150404, Típus: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz