

Garant**DNMG 150408, Típus: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Szerszámananyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7120-1
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz