

Garant**DNMG 150408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz