

Garant**DNMG 150404, Típus: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M

Minőség	HB7140-1
Sarokrídusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz