

Garant**DNMG 150412, Típus: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150412 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VG
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Minőség	HB7120-1
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz