


Garant**DNMG 150408, Típus: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz