



## Hidraulikus csőhajlító, Típus: 3/8-2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Árucikk kategória	83R

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus, hidraulikus csőhajlító zárt hidraulika rendszerrel és visszahúzó rugóval a dugattyú jobb ellenőrzése érdekében. Öntöttvas csúszkák és hajlítószegmensek, nagy teljesítményű dugattyúk 450 bar préselő nyomással. Kiváló minőségű dugattyútömítések megakadályozzák a tömítetlenséget és növelik az élettartamot. Csúszkák hajlítási szög kijelzéssel. Csövek biztonságos hajlítása zárt rendszerrel. A speciális karos kivitel megakadályozza a túlterhelést. Szállítás lezárható fadobozban.

#### Felhasználás:

Horganyzott és fekete acélcsövek, valamint gázcsövek (3/8 col – 2 col) hajlításához. Hajlítási szög max. 90°, maximum 5,5 mm falvastagságú csövek (2 colos csövek). Felhasználóbarát kezelés a karmozdulatonkénti hosszú dugattyúlévekkel. Univerzálisan használható a gép- és berendezésgyártás területén, vezetékrendszereken végzett munkálatok, lakatos munkálatok stb. során.

#### Tartalma:

1-1 db 821155 sz. hajlító szegmens: 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 méret  
821156 sz. csúszóidom: 2 db  
Hidraulikus csőhajlító: 1 db  
Járókerekek: 3 db

### Műszaki leírás

Hajlítószegmensek száma	7
-------------------------	---

Csúszkák száma	2
Hajlítási rádiusz (cső közepe)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Kerekek száma	3
Hidraulikus csőhajlítók száma	1
Cső névleges mérethez	3/8 – 2 coll
Maximális falvastagság	5,5 mm
Maximális hajlítási szög	90 fok
Termék fajtája	Hajlítókészülék

## Tartozék

Hajlító szegmens Típus 1.1/4	821155 1.1/4
Hajlító szegmens Típus 3/8	821155 3/8
Hajlító szegmens Típus 1/2	821155 1/2
Hajlító szegmens Típus 3/4	821155 3/4
Hajlító szegmens Típus 2	821155 2
Csúszóidom	821156
Hajlító szegmens Típus 1.1/2	821155 1.1/2
Hajlító szegmens Típus 1	821155 1