

ROLLER**Egykezes csőhajlító készlet acéllemez dobozban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	821200
GTIN	4044942026359
Árucikk kategória	84C

Leírás**Kivitel:**

Robusztus hajlító-présöntött alumíniumból, mechanikus fogasléces előtolással (gyors előtolás és gyors visszafutás), egy univerzális csúszkatartóval üvegszál erősítésű poliamidból készült csúszkákkal és hajlítoszegmensekkel együtt. Hajlítási szög 180°-ig lehetséges.

Felhasználás:

Lágy, köpenyes rézcsövek, a Pressfitting-rendszer mapress C-acél köpenyes acélcsöveinek, precíziós acélcsövek DIN 2391 – 2394 lágy, fényes, vagy köpenyes, valamint a Pressfitting-rendszerek bimetall csöveinek hajlításához.

Tartalma:

Hajlító hajtás: 1 db

Univerzális csúszka: 1 db

1-1 hajlítoszegmens külső cső Ø-höz: 12; 15; 18; 22 mm méret

Hajlítási rádiusz (cső közepe): 36; 55; 72; 86 mm méret

Műszaki leírás

Hajlítási rádiusz (cső közepe)	36 mm
Hajlítási rádiusz (cső közepe)	55 mm
Hajlítási rádiusz (cső közepe)	72 mm
Hajlítási rádiusz (cső közepe)	86 mm
Hajlító meghajtások száma	1

Hajlítószegmensek száma	4
Maximális hajlítási szög	180 fok
Hajlító meghajtás anyaga	Présöntött alumínium
Termék fajtája	Hajlítókészülék