


Garant**Pozicionáló stiftes pofa, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362627 160
GTIN	4045197928290
Árucikk kategória	31S

Leírás**Kivitel:**

- Edzett acél, tenifer eljárással kezelt, gáznitridált (tűrés $\pm 0,01$ mm).
- Egyszerűen felszerelhető a satura.
- A stifték mechanikusan nyomódnak be.
- Sűrített levegős kezelés a kétoldali szelepeken keresztül.
- Nincs különbség a fix és a mozgó pofa között.
- 5,5 bar légnyomás szükséges

Felhasználás:

Gyorsan átszerelhető a különböző megmunkálásokhoz.

- **A munkadarab gyorsan és maximális ismétlési pontossággal rögzíthető.**
- **Nem kell az időigényes felfogó lécekkel bajlódni.**

Alkalmazható:

360510; 360465; 361290 sz. **GARANT**-NC-hez
362010 sz. **HOLEX**-hez
360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 sz. **Allmatic**-hoz, valamint a 361400 – 361620 sz. szorítópofához.

Tartalom:

1 db rögzítőcsavar.

Műszaki leírás

Hozzávaló színekód	LC
--------------------	----

Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	HD-HOLEX
Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	HD-Allmatic
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színekód	NC8
Termék fajtája	Satupofák

Tartozék

Tartalék tű, 10 darabos Típus 1	362629 1
---------------------------------	----------