



Hidraulikus csőhajlító, Típus: 3/8-1.1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	821150 3/8-1.1/4
GTIN	95691403834
Árucikk kategória	83R

Leírás

Kivitel:

Robusztus, hidraulikus csőhajlító zárt hidraulika rendszerrel és visszahúzó rugóval a dugattyú jobb ellenőrzése érdekében. Öntöttvas csúszkák és hajlítószegmensek, nagy teljesítményű dugattyúk 450 bar préselő nyomással. Kiváló minőségű dugattyútömítések megakadályozzák a tömítetlenséget és növelik az élettartamot. Csúszkák hajlítási szög kijelzéssel. Csövek biztonságos hajlítása zárt rendszerrel. A speciális karos kivitel megakadályozza a túlterhelést. Szállítás lezárható fadobozban.

Felhasználás:

Horganyzott és fekete acélcsövek, valamint gázcsövek (3/8 col – 2 col) hajlításához. Hajlítási szög max. 90°, maximum 5,5 mm falvastagságú csövek (2 colos csövek). Felhasználóbarát kezelés a karmozdulatonkénti hosszú dugattyúlévekkel. Univerzálisan használható a gép- és berendezésgyártás területén, vezetékrendszereken végzett munkálatok, lakatos munkálatok stb. során.

Tartalma:

1-1 db 821155 sz. hajlító szegmens: 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 méret
821156 sz. csúszóidom: 2 db
Hidraulikus csőhajlító: 1 db
Járókerekek: 3 db

Műszaki leírás

Hidraulikus csőhajlító száma	1
------------------------------	---

Kerekek száma	3
Hajlítási rádiusz (cső közepe)	45; 50; 65; 100; 130 mm
Hajlítószegmensek száma	5
Csúszkák száma	2
Cső névleges mérethez	3/8 – 1.1/4 coll
Maximális falvastagság	5,5 mm
Maximális hajlítási szög	90 fok
Termék fajtája	Hajlítókészülék

Tartozék

Hajlító szegmens Típus 1.1/4	821155 1.1/4
Csúszóidom	821156
Hajlító szegmens Típus 3/4	821155 3/4
Hajlító szegmens Típus 1/2	821155 1/2
Hajlító szegmens Típus 3/8	821155 3/8
Hajlító szegmens Típus 1	821155 1