

HOLEX**Digitális kengyeles mikrométer lépcsős mérőfelületekkel, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.

Forgó mérőorsó, keményfémbetétes mérőfelületek.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret

Mérődob osztás: 1/50

IP védettség osztály: IP 54

Kalibrálás: B1

Leolvasás: 0,001 mm

Leolvasás: 0,00005 coll

Hibahatár: 4 µm

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	B1
Leolvasás	0,001 mm
Leolvasás	0,00005 coll

Hibahatár	4 µm
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mérődob osztás	1/50
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	012050 25
DAkKS kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	012060 100
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	022000 25
DAkKS kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
---	------------