

**HOLEX****Digitális kengyeles mikrométer mérőcsúccsal, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.  
Forgó mérőorsó, keményfémbetétes mérőfelületek.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret

Mérődob osztás: 1/50

IP védettségi osztály: IP 54

Kalibrálás: B1

Leolvasás: 0,001 mm

Leolvasás: 0,00005 coll

Hibahatár: 4 µm

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,001 mm
Leolvasás	0,00005 coll
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	4 µm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357

IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mérődob osztás	1/50
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	012050 25
DAkKS kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	012060 100
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	022000 25
DAkKS kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022010 100

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
---	------------