

Garant**kisméretű HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 29/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Árucikk kategória	21V

Leírás**Kivitel:**

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

Műszaki leírás

Teljes hossz L	95 mm
Lapkaméret	08 mm
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Váltólapka csavar	279815 11
Fejhossz L ₁	29 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10

674248 TX10

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500