

Garant**kisméretű HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 42/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Árucikk kategória	21V

Leírás**Kivitel:**

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

Figyelem:

Csak kiesztergáláshoz és leélezéshez!

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Teljes hossz L	100,5 mm
Lapkaméret	06 mm
Fejhossz L ₁	42 mm
Váltólapka csavar	279815 10
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500