

**Garant****kisméretű HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 56/8mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Árucikk kategória	21V

## Leírás

### Kivitel:

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

## Műszaki leírás

Fejhossz L <sub>1</sub>	56 mm
Teljes hossz L	120 mm
Váltólapka csavar	279815 11
Lapkaméret	08 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500