

Garant**Beszúró lapka balos, HB9635, Horonyszélesség m (H13): 0,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273908 0,8
GTIN	4045197929082
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Vágóél szélesség w	0,85 mm
Horonyszélesség m (H13)	0,8 mm
t_{max}	1,2 mm
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága	0,7 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz R	0,05 mm
Váltólapka kiosztás	balos
Minőség	HB9635
Horony szabvány szerint	DIN 471
Horony szabvány szerint	DIN 472

Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 170 mm/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 140 mm/min
Termék fajtája	Váltólapka beszűrő esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	170 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		