

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	16 mm
Szárméret	12 mm
Teljes hossz L	80 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Kés ISO kódja	SVJBR/L 1212F11
Fejhossz L ₁	21,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
--	------------

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
---	------------
