

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-600, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094240 9
GTIN	10076490499324
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-600. Finomkötésű kesztyű a tenyéren bevonattal száraz munkakörnyezethez. Precíz munkavégzéshez alkalmas, jól szellőzik. Vékony hordozóanyaggal az ipar területén végzett könnyű és finom munkához, melyeknél fontos a **maximális mozgásképeség**. Védi a terméket az ujjlenyomatoktól, a kesztyű saját maradványaitól és az egész terméket érintő szennyezéstől. Különösen alkalmas kis alkatrészek szereléséhez, mint a golyóscsapágyak, csuklók és rugók.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Illeszkedés	nagyon jó
Tapintási érzet	nagyon jó
Bevonat anyaga	PU

Kesztyűméret	9
Szilikonmentes	nem
Olajos fogás	mérsékelt
DMF mentes	nem
Hővédelem	nem alkalmas
Szellőzés	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
EN 388	3121A
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	200 mm
Festék	fehér
Súly	11,6 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	PU
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk