

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	12 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Fejhossz L ₁	19 mm
Kés ISO kódja	SCSCR/L 1212F09
Teljes hossz L	80 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500