

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SCSCR/L 2525M12
Alátétlapka	269005 6
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Fejhossz L ₁	27 mm
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	151 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500