

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	20 mm
Kés ISO kódja	SCSCR/L 1616H12
Csavar alátétlapkához	269013 5
Lapkaméret	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Teljes hossz L	101 mm
Fejhossz L ₁	22 mm
Alátétlapka	269005 6
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500