

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 8/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L ₄	10 mm
Teljes hossz L	60 mm
Kés ISO kódja	SCSCR/L 0808D06
Fejhossz L ₁	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Szárméret	8 mm
Lapkaméret	6 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500