

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SCSCR/L 1616H09
Alátétlapka	269005 1
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	9 mm
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	101 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Működő szélesség L ₄	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Fejhossz L ₁	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500