

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	12 mm
Kés ISO kódja	SCSCR/L 1212F09
Fejhossz L ₁	19 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L ₄	16 mm
Teljes hossz L	80 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Lapkaméret	9 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500