

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Szárméret	10 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Teljes hossz L	70 mm
Kés ISO kódja	SCSCR/L 1010E06
Fejhossz L ₁	12 mm
Működő szélesség L ₄	12 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500