

**Teljes profilú lapka 30° belső balos, HB7125, Menetek száma / coll: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270990 10
GTIN	4045197929372
Árucikk kategória	21J

**Műszaki leírás**

Menetek száma / coll	10
Szerszámanyag	HM
Felhasználás módja	balos
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HB7125
Menetfajta	RD-LH
Menetfajta	RD
Menet szabvány	DIN 405
Profilszög és	30 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		