

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	24 mm
Alátétlapka	269005 6
Teljes hossz L	126 mm
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Kés ISO kódja	SCSCR/L 2020K12
Működő szélesség L ₄	25 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500