

Garant**Teljes profilú lapka 30° belső jobbos, HB7125, Menetek száma / coll: 6****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270980 6 |
| GTIN | 4045197929365 |
| Árucikk kategória | 21J |

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---------------|
| Menetek száma / coll | 6 |
| Szerszámanyag | HM |
| Bel- /kültéri felhasználás | belső |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Váltólapka profil | Teljes profil |
| Minőség | HB7125 |
| Menetfajta | RD-LH |
| Menetfajta | RD |
| Menet szabvány | DIN 405 |
| Profilszög és | 30 fok |
| Vastagság | 3,6 mm |
| Lapkaméret L | 16 mm |

Termék fajtája

Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | S |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | alkalmas | | |
| Megszakított | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |