

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 5
Teljes hossz L	101 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Alátétlapka	269005 6
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Lapkaméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	SCSCR/L 1616H12
Fejhossz L ₁	22 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500