

Garant**Teljes profilú lapka 30° belső jobbos, HB7125, Menetek száma / coll: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270984 6
GTIN	4045197929440
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Menetek száma / coll	6
Szerszámanyag	HM
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HB7125
Menetfajta	RD-LH
Menetfajta	RD
Menet szabvány	DIN 405
Profilszög és	30 fok
Vastagság	4,76 mm
Lapkaméret L	22 mm

Termék fajtája

Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		